





Pulsera de Acondicionamiento Físico Multifuncional

Manual del usuario

Modelo: CD2

Instrucciones

- Compruebe la hora: Toque la pantalla una vez
- Compruebe la fecha y el día de la semana: Toque la pantalla dos veces
- Compruebe los pasos: Toque la pantalla 3 veces
- Compruebe las calorías de Hoy: Toque la pantalla 4 veces
- Compruebe la distancia de hoy: Toque la pantalla 5 veces
- Compruebe el estado de la batería: Toque la pantalla 6 veces
- Ajuste de tiempo: Toque la pantalla 7 veces y verá "00", luego toque durante 3 segundos y haga clic para ajustar el tiempo, secuencia: horas-minutos -meses-día-año)

- Cronómetro: Toque la pantalla 8 veces, verá "00", toque la pantalla durante 3 segundos, verá "00", haga clic en la pantalla para comenzar.

- Si desea hacer una pausa, haga clic en la pantalla, haga clic de nuevo para volver a contar.
- Si desea volver a cero, toque durante 2 segundos verá "00", haga clic para volver a contar, cuando el tiempo del cronómetro sea superior a 200 segundos, entrará en el modo de ahorro de energía y parpadeará como un led.
- Si desea salir del cronómetro, toque 5 segundos cuando vea la hora (saldrá automáticamente después de 200 segundos si no hay acción, o saldrá si el cronómetro duró más de 9999 segundos).
- Encienda/apague la luz cuando levante la mano: toque la pantalla 9 veces y verá "00", luego toque durante 3 segundos y haga clic para ajustar, On/Off. Compruebe el registro de los datos de los pasos después de tocar la pantalla 3 veces y verá "00", luego toque durante 3 segundos para comprobar los pasos del día anterior, haga clic en la pantalla para comprobar el registro de los 30 días.



Descripción general del producto



Contador de pasos de 24 horas
(sensor 3D, más preciso)



Cronómetro



Hora/Fecha
(Ajuste en la pulsera)



Visualización inteligente de la hora
(Ver la hora cuando se levanta la mano)



Pasos/Distancia/Calorías



Memoria de datos de ejercicio
(Guarda 30 días de datos deportivos)

Especificaciones

Tamaño: 255x18x10mm(Por favor refiérase al objeto original)

Peso: 16g(Peso neto)

Visualizar: pantalla de LED

Modo de carga: Puerto USB

Precisión en el conteo de pasos: $\pm 1\%$

Memoria de datos : Capaz de almacenar continuamente hasta 30 días de datos de cuenta de pasos.

Número de pasos: sin límite

Duración de la batería: Tiempo de carga y descarga>300 veces

Tensión de alimentación: DC=5V

Presión atmosférica de trabajo: 860hPa -1060hPa

Temperatura de trabajo: 0 - 45°C

Atención: Carga de la batería como en la foto



Levante la mano, mostrará la hora.